

혼합 및 반죽용 실험실 내부 고무 혼합기 고무 반죽기

품목 번호: RPM-07



소개

실험실 내부 고무 혼합기는 플라스틱, 고무, 합성 고무, 핫멜트 접착제 및 다양한 저점도 재료와 같은 다양한 화학 원료의 혼합, 반죽 및 분산에 적합합니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
혼합 용량	1L	3L	5L	10L
제어 모드	키 제어/PLC 제어 (선택 사항)			
배출 방법	역방향 배출 또는 개폐식			
구동 모터	3.75KW	7.5KW	11KW	18.5KW
플립 모터	0.75KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
로터 속도 (전/후)	40/31r 분 (조절 가능)			
플립 각도	110°C			
기압	0.5-0.8Mpa			
부피 (H*W*D)	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
무게 (kg)	850kg	1300kg	1500kg	1800kg
전원 공급 장치	3 ̸ , AC380V			
※특수 모델은 고객 요구 사항에 따라 설계할 수 있습니다.				