

## 실험실 내부 고무 혼합기/고무 반죽기

품목 번호: RPM-07



### 소개

실험실 내부 고무 믹서는 플라스틱, 고무, 합성 고무, 핫멜트 접착제 및 다양한 저점도 재료와 같은 다양한 화학 원료를 혼합, 반죽 및 분산하는 데 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델 번호	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
믹싱 볼륨	1L	3L	5L	10L
제어 모드	키 제어/PLC 제어(옵션)			
방전 방식	역방전 또는 개방형 폐쇄형			
구동 모터	3.75KW	7.5KW	11KW	18.5KW
플립 모터	0.75KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
로터 속도(전면/후면)	40/31r 분(조정 가능)			
플립 각도	110°C			
공기 압력	0.5-0.8Mpa			
부피(H*W*D)	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
무게(kg)	850kg	1300kg	1500kg	1800kg
전원 공급 장치	3 φ, AC380V			
고객의 요구 사항에 따라 특수 모델을 설계할 수 있습니다.				