

필름 테스트용 랩 플라스틱 Pvc 캘린더 스트레치 필름 캐스팅 머신

품목 번호: RPM-02



소개

주조 필름 기계는 폴리머 주조 필름 제품의 성형을 위해 설계되었으며, 주조, 압출, 스트레칭 및 컴파운딩과 같은 여러 가지 처리 기능을 갖추고 있습니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-02A	RPM-02B
이름	단층	3층
스크류 직경	25mm(또는 맞춤형)	
L:D (길이 대 직경 비율)	33:1(또는 맞춤형)	
스크류 속도	0-95rpm (주파수 변환 속도 조절)	
모터 출력	4KW (또는 맞춤형)	
다이 립 너비	300mm (또는 맞춤형)	
옵션 구성	3CC 용융 펌프 또는 맞춤형, 수동 또는 유압 스크린 교환기, 압력 센서, 압력 센서, 연와인딩 장치	
캘린더링 부분	160x350mmx2 또는 맞춤형	
캘린더 롤러 설치 방법	수직 또는 평행	
권취 장치	마찰 권취	
(W*D*H) 부피	2800*800*1650mm	3500*1600*2200mm
무게(kg)	≈ 750kg	≈ 1.2T
전원 공급 장치	3 φ , AC380V	