

주조 기계

품목 번호: RPM-02



소개

캐스트 필름 기계는 폴리머 캐스트 필름 제품의 성형용으로 설계되었으며 주조, 압출, 연신 및 복합과 같은 다양한 가공 기능을 갖추고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델 번호.	RPM-02A	RPM-02B
이름	단일 레이어	3 레이어
나사 직경	25mm(또는 사용자 지정)	
L : D(길이 대 직경의 비율)	33:1(또는 사용자 지정)	
나사 속도	0-95rpm(주파수 변환 속도 조절)	
모터 파워	4KW(또는 맞춤형)	
다이 립 폭	300mm(또는 맞춤형)	
옵션 구성	3CC 용용 펌프 또는 맞춤형, 수동 또는 유압 스크린 체인저, 압력 센서, 압력 센서, 풀기 장치	
캘린더링 부분	160x350mmx2 또는 사용자 정의	
캘린더 롤러의 설치 방법	수직 또는 평행	
와인딩 장치	마찰 와인딩	
(WxDxH) 부피	2800x800x1650mm	3500x1600x2200mm
무게(kg)	≈ 750kg	≈ 1.2T
전원 공급 장치	3ϕ, AC380V	