

실험실용 다기능 소형 속도 조절식 수평 셰이커

품목 번호: KTL-3



소개

실험실 다기능 속도 조절 오실레이터는 최신 생명 공학 생산 장치를 위해 특별히 개발된 정속형 실험 장비입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 모델 | KTL-3A | KTL-4A | KTL-5A | KTL-6A | KTL-8A |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| 디스플레이 모드 | LED 디스플레이 | LED 디스플레이 | LED 디스플레이 | LED 디스플레이 | LED 디스플레이 |
| 속도 범위 | 40~300rpm | 40~300rpm | 40~300rpm | 40~300rpm | 40~300rpm |
| 타이밍 범위 | 1~9999분 | 1~9999분 | 1~9999분 | 1~9999분 | 1~9999분 |
| 팔레트의 표준 구성 | 범용 스프링 클램프 | 범용 스프링 클램프 | 범용 스프링 클램프 | 상부 클램프, 하부 스프링 클램프 | 범용 스프링 클램프 |
| 진동 모델 | 왕복 | 왕복 | 회전 | 회전 | 회전 |
| 진동 진폭 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 팔레트 작업 크기 | 520*300mm | 440*270mm | 440*350mm | 610*460mm(더블 레이어) | 700*620mm |
| 무게 | 17.3Kg | 13.5Kg | 20Kg | 65Kg | 65Kg |