

## 실험실 진동 궤도 셰이커

품목 번호: KTL-5



### 소개

믹서-OT 궤도 셰이커는 브러시리스 모터를 사용하여 장시간 작동할 수 있습니다. 배양 접시, 플라스크 및 비커의 진동 작업에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	Mixer-OS 2s
전압	AC100-240V/DC24V
주파수	50-60Hz
디스플레이 모드	LCD 화면
모터 출력 전력	40W
진동 모드	트랙
최대 하중	7.5kg
모터 출력 전력	40W
속도 범위	30-250rpm
모터 유형	브러시리스 모터
타이밍 범위	1분-24시간 또는 영구
순 중량	13kg
치수	360×420×100mm