

실험실용 진동 시료 밀 고속 분쇄기 컵 밀 기계 (시료 전처리용)

품목 번호: PSZM



소개

신속한 시료 분쇄를 위해 설계된 고효율 실험실용 진동 시료 밀입니다. 자동 유압 클램핑 옵션, 내구성이 뛰어난 강철 또는 세라믹 분쇄 용기, 통합 정밀 타이머, 방음 구조를 갖추고 있으며, 고급 분석 테스트를 위해 최대 300메시까지 초미세 분쇄가 가능합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
지질학 및 광물 탐사	X선 형광(XRF) 및 ICP-MS 분석을 위해 코어 시료, 광물, 광석 및 암석을 분쇄합니다.	시료 손실 없이 초정질 암석 시료를 미세 분말로 신속하게 감소시킵니다.
야금 및 슬래그 테스트	원소 화학 테스트 전에 페로합금, 강철 슬래그, 소결 재료 및 금속 농축물을 분쇄합니다.	중작업용 분쇄 역학이 마모성이 강한 야금 부산물을 처리합니다.
시멘트 및 건축 자재	품질 보증을 위해 시멘트 클링커, 석회석, 석고, 점토 및 세라믹 원료 분말을 준비합니다.	균일한 출력 미세도를 제공하여 정확한 응결 및 강도 분석 결과를 보장합니다.
유리 및 세라믹 공학	중금속 오염 없이 원료 석영, 프리트, 규산염 및 기술 세라믹을 미세 분획으로 감소시킵니다.	제공되는 기술 세라믹 볼은 미량 화학 분석을 위해 시료 순도를 보존합니다.
환경 및 토양 분석	환경 규정 준수 분석을 위해 건조된 토양 표본, 슬러지, 퇴적물 시료 및 환경 폐기물 매트릭스를 분쇄합니다.	다중 용기 병렬 옵션으로 대량의 배치를 효율적으로 처리합니다.
발전소 및 석탄 품질 관리	근사 분석 및 발열량 결정을 위해 석탄, 코크스, 재 및 보조 연료를 준비합니다.	신속한 분쇄로 과도한 열 충격으로 인한 휘발성 성분 분해를 방지합니다.
이차 원료 및 재활용	이차 자원 회수 분석을 위해 전자 스크랩, 소각 슬래그 및 재활용 광물 골재를 분쇄합니다.	다양한 재료 경도 수준에 걸쳐 매우 다재다능한 처리 능력.

사양 매개변수	PSZM-100	PSZM-200	PSZM-100x2	PSZM-100x3	PSZM-100x4	PSZM-100x6
제품 항목 기반	PSZM-100	PSZM-200	PSZM-100x2	PSZM-100x3	PSZM-100x4	PSZM-100x6
최대 공급 크기	$\leq 13\text{ mm}$	$\leq 20\text{ mm}$	$\leq 13\text{ mm}$	$\leq 13\text{ mm}$	$\leq 13\text{ mm}$	$\leq 13\text{ mm}$
배출 입자 크기	$\leq 80\text{-}300\text{ mesh}$	$\leq 80\text{-}300\text{ mesh}$	$\leq 80\text{-}300\text{ mesh}$	$\leq 80\text{-}300\text{ mesh}$	$\leq 80\text{-}300\text{ mesh}$	$\leq 80\text{-}300\text{ mesh}$
시료 용량 / 수율	100\$ g	200\$ g	100 $\times$ 2\$ g	100 $\times$ 3\$ g	100 $\times$ 4\$ g	100 $\times$ 6\$ g
모터 출력	1.1\$ kW	1.1\$ kW	1.1\$ kW	1.5\$ kW	1.5\$ kW	2.2\$ kW
모델 하위 유형	Type B / Type Y	Type B / Type Y	Type B / Type Y	Type B / Type Y	Type B / Type Y	Type B / Type Y
클램핑 메커니즘	내장 타이머 (Type B) / 자동 유압 클램핑 (Type Y)	내장 타이머 (Type B) / 자동 유압 클램핑 (Type Y)	내장 타이머 (Type B) / 자동 유압 클램핑 (Type Y)	내장 타이머 (Type B) / 자동 유압 클램핑 (Type Y)	내장 타이머 (Type B) / 자동 유압 클램핑 (Type Y)	내장 타이머 (Type B) / 자동 유압 클램핑 (Type Y)

사양 매개변수	PSZM-100	PSZM-200	PSZM-100x2	PSZM-100x3	PSZM-100x4	PSZM-100x6
용기 재료 옵션	경화 강철 / 고순도 기술 세라믹	경화 강철 / 고순도 기술 세라믹	경화 강철 / 고순도 기술 세라믹	경화 강철 / 고순도 기술 세라믹	경화 강철 / 고순도 기술 세라믹	경화 강철 / 고순도 기술 세라믹
방음	밀폐형 캐빈	밀폐형 캐빈	밀폐형 캐빈	밀폐형 캐빈	밀폐형 캐빈	밀폐형 캐빈