

대형 수직 흑연 진공 흑연화로

품목 번호: GF-08



소개

대형 수직 고온 흑연화로는 탄소 섬유 및 카본 블랙과 같은 탄소 재료의 흑연화에 사용되는 산업용로의 한 종류입니다. 최대 3100°C까지 도달할 수 있는 고온로입니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-08-Φ80X140	GF-08-Φ90X160	GF-08-Φ100X200	GF-08-Φ120X200
용량(L)	703	1000	1500	2260
정격 온도(°C)	2800	2800	2600	2600
최대 온도(°C)	3100	3100	2800	2800
유효 가열 면적 (mm)	Φ800×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000	Φ1200×2000
전력(KW)	500	600	800	1200
주파수(HZ)	1000	1000	1000	1000
배출 방식	상부 배출/하부 배출			
온도 제어 방식	일본 시마 전기 온도 조절기			
가열 방식	유도 가열			
진공 시스템	회전식 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우 로즈 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)			
소결 분위기	N ² Ar 및 기타 가스			
정격 전원 공급 전압 (V)	380			
정격 가열 전압 (V)	750			
진공 한계 (Pa)	100 (진공 냉간 상태)			