

액체 질소 극저온 분쇄기 크라이오밀 공기 초미세 분쇄기

품목 번호: KT-CG03



소개

액체 질소 극저온 분쇄기는 실험실 사용, 초미세 분쇄 및 재료 특성 보존에 완벽합니다. 제약, 화장품 등에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이름	실험실 극저온 냉동 분쇄기
모델	KT-CG03
전력	1.8kw
전압	220V
저온 분쇄 미세도	40-300 메쉬
출력	1-3kg/h
속도	25000r/min
분쇄기 무게	10kg
전체 치수	480 * 290 * 280
냉각	액체 질소 동결
칼 유형	다각 왜곡 헤드 칼
분쇄 원리	고속 충격
스크리닝	바람 선택 (체 없음)
상온에서 분쇄되는 섬유 재료 미세도	120 메쉬-500 메쉬
상온에서 분쇄되는 취성 재료 미세도	300 메쉬-1000 메쉬
참고	장비에 액체 질소를 추가할 때 공기 습도는 50% RH를 초과하지 않아야 합니다.