

액체 질소 극저온 연삭 크라이오 밀링 기계 기류 초미세 분쇄기

품목 번호: KT-CG03



소개

실험실 사용, 초미립 분쇄, 재료 특성 보존에 적합한 액체 질소 극저온 분쇄기에 대해 알아보세요. 제약, 화장품 등에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
이름	실험실용 극저온 냉동고 분쇄기
모델	KT-CG03
Power	1.8kw
전압	220V
저온 분쇄 입도	40-300 메쉬
출력	1-3kg/h
속도	25000r/min
분쇄기 무게	10kg
전체 치수	480 * 290 * 280
냉각	액체 질소 냉동
나이프 유형	다방향 휘어진 헤드 나이프
분쇄 원리	고속 충격
선별	바람 선택(체 없음)
상온에서 미세하게 분쇄된 섬유질 재료	120 메쉬-500 메쉬
상온에서 분쇄된 부서지기 쉬운 재료의 입도	300 메쉬-1000 메쉬
참고	장비와 액체 질소 사용 공기 습도는 50% RH를 넘지 않아야 합니다.