

액체 질소 극저온 분쇄기 기류 초미립 분쇄기

품목 번호: KT-CG03



소개

실험실 사용, 초미립 분쇄, 재료 특성 보존에 적합한 액체 질소 극저온 분쇄기에 대해 알아보세요. 제약, 화장품 등에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이름	실험실용 극저온 냉동고 분쇄기
모델	KT-CG03
Power	1.8kw
전압	220V
저온 분쇄 입도	40-300 메쉬
출력	1-3kg/h
속도	25000r/min
분쇄기 무게	10kg
전체 치수	480 * 290 * 280
냉각	액체 질소 냉동
나이프 유형	다방향 휘어진 헤드 나이프
분쇄 원리	고속 충격
선별	바람 선택(체 없음)
상온에서 미세하게 분쇄된 섬유질 재료	120 메쉬-500 메쉬
상온에서 분쇄된 부서지기 쉬운 재료의 입도	300 메쉬-1000 메쉬
참고	장비와 액체 질소 사용 공기 습도는 50% RH를 넘지 않아야 합니다.