

스크류 피더가 있는 액체 질소 극저온 분쇄기

품목 번호: KT-CG02



소개

스크류 피더가 있는 액체 질소 극저온 분쇄기를 만나보세요. 미세 재료 처리에 이상적입니다. 플라스틱, 고무 등에 적합합니다. 지금 바로 실험실 효율성을 높이세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
모델	KT-CG02
호스트 전력	1.8kw
전압	220V/50Hz
호스트 속도	25000r/min
분쇄 미세도	40-350 메쉬
배치 생산량	0.3-3kg/h
샘플 크기	10g
공급 크기	≤5mm
밀봉 링	저온 불소 고무
배출 모드	연속
공급 모터	40w
공급 속도	0-10r/min
공급 방식	스크류/수동
액체 질소 탱크 모델	YDS-30
액체 질소 탱크 용량	30L(50L 선택 사항)
액체 질소 펌프 모델	YDB-50J
액체 질소 주입	전동 펌프/발 펌프
액체 질소 출력 제어	스케일 밸브
분쇄 모드	고속 충격
배출 모드	체 없는 바람 선택
무게	46kg
전체 치수	750*450*850mm