

첨단 엔지니어링 파인 세라믹 저온 알루미나 과립 분말

품목 번호: KM-P03



소개

저온 알루미나 과립 분말은 온도에 민감한 응용 분야의 요구를 충족하도록 설계된 특수 저온 공정으로 생산된 알루미나 입자입니다. 이 소재는 우수한 저온 성능과 우수한 가공 특성을 가지며, 저온 가공 및 처리가 필요한 다양한 산업에 적합합니다.

자세히 알아보기

	Al ₂ O ₃ (%)	원료 밀도 (g/cm ³)	입자 크기 분포 (메쉬)	벌크 밀도 (g/cm ³)	소성 온도 (°C)	보온 시간 (h)	수축률 (%)	소성 밀도 (g/cm ³)	소성 색상
DZ-99.5	≥99.5	2.3-2.4	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.05-1.15	1650	2.5-3	16±0.5	≥3.92	약간 노란색
DZ-99A	≥99	2.3-2.4	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.05-1.15	1630	2.5-3	16±0.5	≥3.90	약간 노란색
DZ-95C	≥99	2.25-2.35	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.05-1.15	1630	2.5-3	16±0.5	≥3.88	약간 노란색
DZ-97	≥97	2.25-2.35	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.1-1.2	1600	2.5-3	16±0.5	≥3.75	흰색
DZ-95	≥95	2.3-2.4	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.15-1.25	1560	2.5-3	14±0.5	≥3.68	흰색
DZ-93	≥93	2.25-2.35	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.1-1.2	1560	2.5-3	13±0.5	≥3.65	흰색
DZ-93	≥93	2.25-2.35	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.1-1.2	1560	2.5-3	13±0.5	≥3.65	흰색

일련 번호	제품 모델	적용 범위
1	DZ-99.5	반도체 부품, 5G 통신 지원 세라믹 등
2	DZ-99A	세라믹 플러저, 부싱, 광전지 등

3	DZ-93	전기 진공 세라믹 셸 및 기타 금속화 제품
4	PZ-95A	수도꼭지 밸브 플레이트, 스파크 플러그 등
5	PZ-95	퓨즈, 릴레이 지원 세라믹 등