

## 저온 수냉식 터치스크린 진동 초미세 분쇄기

품목 번호: KT-CG04



### 소개

초미세 분쇄를 위한 저온 수냉식 진동 분쇄기. 재료의 무결성을 보존합니다. 실험실 및 생산에 이상적입니다. 자세히 알아보기.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수              | 사양                                    |
|-------------------|---------------------------------------|
| 유형                | 진동 초미세 분쇄기 (저온 수냉식 터치스크린 자동 제어)       |
| 주 전원 공급 장치        | 380V / 1.1kW (모터 브랜드: Xinbei)         |
| 작동 원리             | 고주파 진동                                |
| 작동 모드             | 간헐적                                   |
| 제어 방법             | 완전 자동 지능형 터치스크린 제어                    |
| 자동 기능             | 자동 리프팅, 잠금, 기울이기, 배출 및 온도 제어          |
| 전체 치수 (L×W×H)     | 1650 × 900 × 1550 mm                  |
| 주 장치 무게           | 650 kg                                |
| 분쇄 실린더 부피         | ≥ 6 L                                 |
| 분쇄 실린더 재질         | 304 스테인리스 스틸                          |
| 분쇄 로드 (재질/크기/수량)  | 304 스테인리스 스틸 / Φ20mm × 175mm / 75개 로드 |
| 재료 상자 부피/수량       | 2.0 L / 2개                            |
| 재료 상자 재질          | 304 스테인리스 스틸                          |
| 투입 용량 (배치당)       | 약 0.2 - 0.5 kg                        |
| 출력 용량             | 1.0 - 3.0 kg/h (미세도 및 재료에 따라 다름)      |
| 분쇄 미세도 (한의학/식품)   | 300 - 3000 메쉬                         |
| 분쇄 미세도 (화학/식품/기타) | 500 - 5000 메쉬 (재료에 따라 다름)             |
| 세포벽 파쇄율 (꽃가루/포자)  | > 95%                                 |
| 저온 시스템            | 통합 수냉식 냉각기                            |
| 냉동 전력             | 380V / 2.2kW / 2P                     |
| 냉동 압축기            | American Copeland                     |
| 온도 범위             | 0°C ~ -25°C                           |

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| 매개변수           | 사양                                           |
| 순환 냉매          | 에틸렌 글리콜                                      |
| 냉각기 치수 (L×W×H) | 700 × 500 × 1930 mm                          |
| 냉각기 무게         | 100 kg                                       |
| 설치 조건          | 클래스 100,000-300,000 GMP 클린룸에 적합; 파괴적인 설치 불필요 |
| 소음 방지 인클로저     | 3중 방음 (스테인리스 스틸 + 흡음판)                       |