

## 저온 수냉식 터치스크린 진동 초미세 분쇄기

품목 번호: KT-CG04



### 소개

초미세 분쇄를 위한 저온 수냉식 진동 분쇄기. 재료의 무결성을 보존합니다. 실험실 및 생산에 이상적입니다. 자세히 알아보기.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
유형	진동 초미세 분쇄기 (저온 수냉식 터치스크린 자동 제어)
주 전원 공급 장치	380V / 1.1kW (모터 브랜드: Xinbei)
작동 원리	고주파 진동
작동 모드	간헐적
제어 방법	완전 자동 지능형 터치스크린 제어
자동 기능	자동 리프팅, 잠금, 기울이기, 배출 및 온도 제어
전체 치수 (L×W×H)	1650 × 900 × 1550 mm
주 장치 무게	650 kg
분쇄 실린더 부피	≥ 6 L
분쇄 실린더 재질	304 스테인리스 스틸
분쇄 로드 (재질/크기/수량)	304 스테인리스 스틸 / Φ20mm × 175mm / 75개 로드
재료 상자 부피/수량	2.0 L / 2개
재료 상자 재질	304 스테인리스 스틸
투입 용량 (배치당)	약 0.2 - 0.5 kg
출력 용량	1.0 - 3.0 kg/h (미세도 및 재료에 따라 다름)
분쇄 미세도 (한약/식품)	300 - 3000 메쉬
분쇄 미세도 (화학/식품/기타)	500 - 5000 메쉬 (재료에 따라 다름)
세포벽 파괴율 (꽃가루/포자)	> 95%
저온 시스템	통합 수냉식 냉각기
냉각 전력	380V / 2.2kW / 2P
냉각 압축기	American Copeland
온도 범위	0°C ~ -25°C

매개변수	사양
순환 냉매	에틸렌 글리콜
냉각 장치 치수 (L×W×H)	700 × 500 × 1930 mm
냉각 장치 무게	100 kg
설치 조건	클래스 100,000-300,000 GMP 클린룸에 적합; 파괴적인 설치 불필요
소음 인클로저	3중 방음 (스테인리스 스틸 + 흡음판)