

수동 열 프레스 고온 열 프레스

품목 번호: CPCL



소개

수동 열 프레스는 피스톤에 놓인 재료에 제어된 압력과 열을 가하는 수동 유압 시스템으로 작동하는 다양한 용도에 적합한 다목적 장비입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PC-900L
압력 범위	0-5.0톤
가압 프로세스	수동 가압
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재)
샘플 크기	Φ10-30mm
금형 모양	Φ50x90mm
용광로의 구경	Φ60mm
고래 기계의 크기	400x380x780(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz

분말 정제 프레스의 치수 다이어그램