

수동 가열 유압 프레스 기계 (실험실용 가열 플레이트 포함)

품목 번호: CPCL



소개

수동 열 프레스는 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 장비로, 피스톤 위에 놓인 재료에 제어된 압력과 열을 가하는 수동 유압 시스템으로 작동됩니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PC-900L
압력 범위	0-5.0톤
가압 공정	수동 가압
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
몰드 재질	니켈 기반 합금 (고온 내성 재료)
샘플 크기	Φ10-30mm
몰드 모양	Φ50x90mm
용광로 구경	Φ60mm
기계 크기	400x380x780(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz

분말 정제 프레스의 치수 도면