

수동 랩 열프레스

품목 번호: PCHP



소개

수동 유압 프레스는 주로 실험실에서 단조, 성형, 스탬핑, 리벳 작업 및 기타 작업과 같은 다양한 용도로 사용됩니다. 재료를 절약하면서 복잡한 형상을 만들 수 있습니다.

자세히 알아보기

제품 모델	PCHP-600C	PCHPH-600C
압력 범위	24T	24T
온도 제어 범위	실온 -800 °C	실온 -600 °C
온도 제어 방식	지능형 5단계 조절 연속 온도 제어 및 다양한 유지 시간을 설정할 수 있습니다	1단계 온도 제어 및 보온 시간
몰드 가열 범위	실온 -300 °C	실온 -300 °C
몰드 크기	100*100mm	100*100mm
온도 제어 정확도	0.1°C	0.1°C
실시간 온도 대비 실제 온도	±1°C	알 수 없음
온도 보정	자가 보정	아님
압력 제어 정확도	0.1T [사용자 지정 및 직접 설정 가능]	0.1T
표시 방식 및 설정	7인치 터치 LCD 화면, 클릭하여 설정값을 직접 입력할 수 있으며 화면 밝기를 조절할 수 있습니다	설정은 측면의 버튼을 계속 눌러서만 할 수 있습니다
몰드 압력 변환	프로그램이 샘플의 압력(Mpa)을 자동으로 변환/직접 표시합니다	아님
가열 안전 안내	가열 후 몰드의 실시간 온도가 표시되며, 화상 방지를 위해 주의가 필요합니다	아님
데이터 관리	관리, 저장 및 조회가 가능합니다	아님

제품 모델	PCHP-600D1	PCHP-600D2	PCHP-600DG1	PCHP-600DG2
압력 범위	0-30T		0-30T	
실린더 직경	Φ110mm		Φ110mm	
실린더 스트로크	30mm		30mm	
지능형 온도 조절기의 온도 제어 범위	실온 -800 °C		실온 -800 °C	
지능형 온도 조절기 온도 제어 방식	조절 가능한 5단계 연속 온도 제어		조절 가능한 5단계 연속 온도 제어	
몰드 가열 범위	실온 -300 °C		실온 -300 °C	
몰드 크기:	180*180mm	200*200mm	180*180mm	200*200mm

온도 제어 정확도	0.1°C	0.1°C
압력 제어 정확도	0.1T [사용자 지정 및 직접 설정 가능]	0.1T [사용자 지정 및 직접 설정 가능]
유지 시간	무제한 시간(수동 압력 해제)	무제한 시간(수동 압력 해제)
표시 방식	7인치 터치 LCD 화면	7인치 터치 LCD 화면
몰드 압력 변환	프로그램이 샘플의 압력(Mpa)을 자동으로 변환/직접 표시합니다	프로그램이 샘플의 압력(Mpa)을 자동으로 변환/직접 표시합니다
가열 안전 안내	프로그램이 샘플의 압력(Mpa)을 자동으로 변환/직접 표시합니다	프로그램이 샘플의 압력(Mpa)을 자동으로 변환/직접 표시합니다
데이터 관리	관리, 저장 및 조화가 가능합니다	관리, 저장 및 조화가 가능합니다
장치 전력	220V (50Hz/60Hz)	220V (50Hz/60Hz)