

메쉬 벨트 제어 분위기 퍼니스

품목 번호: KT-MB



소개

KT-MB 메쉬 벨트 소결로를 만나보세요. 전자 부품 및 유리 절연체의 고온 소결에 완벽합니다. 개방형 또는 제어 분위기 환경 모두에 사용 가능합니다.

자세히 알아보기

모델	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
작업 온도	RT-1000°C				
제어 정확도	±1°C				
가열 요소	FEC 히터				
메쉬 벨트 폭	200mm	300mm	350mm	600mm	650mm
유효 높이	50mm	60mm	80mm	80mm	80mm
핫 존 수량	7	7	8	9	12
전체 길이	7200mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380mm
고객 디자인 크기 및 요구 사항이 허용됩니다.					