

메쉬 벨트 제어 대기 용광로

품목 번호: KT-MB



소개

전자 부품 및 유리 절연체의 고온 소결에 적합한 KT-MB 메쉬 벨트 소결로에 대해 알아보세요. 야외 또는 통제된 대기 환경에서 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
작동 온도	RT-1000°C				
제어 정확도	±1°C				
발열체	FEC 히터				
메쉬 벨트 폭	200mm	300mm	350mm	600mm	650mm
유효 높이	50mm	60mm	80mm	80mm	80mm
핫존 수량	7	7	8	9	12
전체 길이	7200mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380mm
고객 디자인 크기 및 요구 사항 수용					