

연구 및 분석을 위한 정밀 시료 준비용 실험실용 마이크로 수평 볼밀

품목 번호: KT-XRD180



소개

연구 및 분석을 위한 정밀 시료 준비용 마이크로 수평 볼밀을 만나보세요. XRD, 지질학, 화학 등에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	마이크로 수평 볼밀
처리 원리	마찰
적용 시료 특성	미세
처리 유형	분쇄
최대 시료 크기	< 0.5mm
출력 입자 크기 범위	< 1um
볼밀 개수	1개
분쇄 용기 용량	180ml
분쇄 기동 개수	42
분쇄 매체 유형	원통형
분쇄 용기 재질	지르코늄 산화물
분쇄 볼 선택 재질	지르코늄 산화물
분쇄 방법	건식 분쇄
분쇄 용기 빠른 고정 장치	예
고무 롤러 개수	2
최대 속도	1800r/min
제어 방법	다기능 LCD 컨트롤러
분쇄 용기 배치	수평
일반적인 분쇄 시간	3-30분
주요 기능	연속 분쇄
추가 기능	LED 조명
전기 사양	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 60W

매개변수	설명
전원 포트	국가 표준
순중량	28kg
치수 (너비, 깊이, 높이)	260*250*140mm
보호 등급	IP65
표준	CE