

## 미니 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P400



### 소개

실험실에서 작은 시료를 분쇄하고 혼합하는 데 이상적인 데스크톱 유성 볼 밀 KT-P400을 만나보세요. 안정적인 성능, 긴 사용 수명, 실용성을 자랑합니다. 타이밍 및 과부하 보호 기능이 포함되어 있습니다.

### 자세히 알아보기

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	중소저경도; 부서지기 쉬움; 건식 또는 습식
재료 입력 크기	
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	
그라인딩 용기 속도	0-900 r/min
연삭 용기 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹 마노; 스테인리스 스틸; 강철 경화; 나일론 등
그라인딩 용기 개수	4 개
분쇄 용기 용량	
그라인딩 볼 재질	텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나 마노 스테인리스 스틸 등
모터 출력	250W
순 중량	35kg
치수	L500 * W300 * H350 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE