

실험실 분쇄용 미니 행성 볼 밀 기계

품목 번호: KT-P400



소개

실험실에서 소량의 시료를 분쇄하고 혼합하는 데 이상적인 KT-P400 데스크탑 행성 볼 밀을 만나보세요. 안정적인 성능, 긴 수명, 실용성을 즐기세요. 타이밍 및 과부하 보호 기능이 포함됩니다.

자세히 알아보기

분쇄 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	중소 경도; 취성; 건식 또는 습식
재료 투입 크기	< 2 mm
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리 용량	< 400 ml
분쇄 병 속도	0-900 r/min
분쇄 병 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 강화강; 나일론 등
분쇄 병 개수	4 개
분쇄 병 부피	< 100 ml
분쇄 볼 재질	텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나; 마노; 스테인리스 스틸 등
모터 출력	250W
순 중량	35 kg
치수	L500 * W300 * H350 mm
보호 등급	IP65
품질 표준	CE