

실험실용 미니 스테인리스강(Ss) 고압 오토클레이브 반응기

품목 번호: KV-3H



소개

미니 SS 고압 반응기 - 의약, 화학 및 과학 연구 산업에 이상적입니다. 가열 온도 및 교반 속도 프로그래밍 가능, 최대 22Mpa 압력 지원.

자세히 알아보기

모델	KT-HPR-C50	KT-HPR-C100	KT-HPR-C250	KT-HPR-C500
용량	50mL	100mL	250mL	500mL
재질	304/316 스테인리스강	304/316 스테인리스강	304/316 스테인리스강	304/316 스테인리스강
설계 온도	270°C	350°C	350°C	350°C
가열/냉각 속도	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min
설계 압력	22Mpa	22Mpa	22Mpa	22Mpa
교반 속도	0-1000r/min	0-1000r/min	0-1000r/min	0-1000r/min
가열 전력	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw
가열 방식	모듈형 전기 가열	모듈형 전기 가열	모듈형 전기 가열	모듈형 전기 가열
교반 방식	기계적 교반	기계적 교반	기계적 교반	기계적 교반
밸브	표준 2개 (입구 1, 출구 1)	표준 2개 (입구 1, 출구 1)	표준 2개 (입구 1, 출구 1)	표준 2개 (입구 1, 출구 1)
방폭 장치	압력 요구 사항에 따라 선택	압력 요구 사항에 따라 선택	압력 요구 사항에 따라 선택	압력 요구 사항에 따라 선택
압력계	파열판 압력에 따라 선택	파열판 압력에 따라 선택	파열판 압력에 따라 선택	파열판 압력에 따라 선택
온도 측정 홀	표준 크기 4mm	표준 크기 4mm	표준 크기 4mm	표준 크기 4mm
순중량	11.5KG	14.5KG	18KG	22KG
크기 (L×W×H)	310×370×370mm	330×330×545mm	330×330×545mm	350×330×590mm

모델	KT-HPR-B50	KT-HPR-B100	KT-HPR-B250	KT-HPR-B500
용량	50mL	100mL	250mL	500mL
재질	304/316 스테인리스강	304/316 스테인리스강	304/316 스테인리스강	304/316 스테인리스강
설계 온도	270°C	350°C	350°C	350°C
가열/냉각 속도	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min
설계 압력	22Mpa	22Mpa	22Mpa	22Mpa

모델	KT-HPR-B50	KT-HPR-B100	KT-HPR-B250	KT-HPR-B500
교반 속도	0-1800r/min	0-1800r/min	0-1800r/min	0-1800r/min
가열 전력	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw
가열 방식	모듈형 전기 가열	모듈형 전기 가열	모듈형 전기 가열	모듈형 전기 가열
교반 방식	내부 자기 교반	내부 자기 교반	내부 자기 교반	내부 자기 교반
밸브	표준 2개 (입구 1, 출구 1)	표준 2개 (입구 1, 출구 1)	표준 2개 (입구 1, 출구 1)	표준 2개 (입구 1, 출구 1)
방폭 장치	압력 요구 사항에 따라 선택	압력 요구 사항에 따라 선택	압력 요구 사항에 따라 선택	압력 요구 사항에 따라 선택
압력계	파열판 압력에 따라 선택	파열판 압력에 따라 선택	파열판 압력에 따라 선택	파열판 압력에 따라 선택
온도 측정 홀	표준 크기 4mm	표준 크기 4mm	표준 크기 4mm	표준 크기 4mm
순중량	10KG	13KG	16.5KG	20KG
크기 (L×W×H)	310×370×345mm	330×330×525mm	330×330×525mm	350×330×570mm