

## 모르타르 그라인더

품목 번호: KT-MG200



### 소개

KT-MG200 모르타르 그라인더는 분말, 현탁액, 페이스트 및 점성이 있는 시료를 혼합하고 균질화하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자가 보다 규칙적이고 반복성이 높은 이상적인 시료 전처리 작업을 실현할 수 있도록 도와줍니다.

### [자세히 알아보기](#)

적합한 재료	소프트   하드   취성   필프
처리 유형	연삭
최대 사출 크기	< 8mm 미만
샘플 입자 크기 범위	< 10-20um
배치 유효 처리 용량	10-190ml
최대 속도	100 rpm
모르타르 용량	700ml
모르타르 재질	지르코니아   텅스텐 카바이드   오닉스   스테인리스 스틸 가능
페슬 재질	지르코니아   텅스텐 카바이드   오닉스   스테인리스 스틸 가능
유봉의 재질	304 스테인리스 스틸 타입
어서 및 페슬 압력 조절	손잡이를 수직으로 조절하세요.
어서 및 유봉 위치 조절	측면 조절용 손잡이
스크레이퍼 재질	PTFE   나일론 옵션
스크레이퍼 조정	압력 조절 가능   측면 위치 조절 가능
그라인딩 시간 설정	9999 시간   분   초
정지 시간 설정	9999 시간   분   초
그라인딩 방법	건식 연삭   습식 연삭   극저온 연삭
순 중량	38 kg
전체 치수	310*330*430 mm
전기적 설명	110-220V, 50-60Hz, 150W
보호 수준	IP65
품질 표준	CE