

다구역 관로

품목 번호: KT-MTF



소개

Multi Zone Tube Furnace로 정확하고 효율적인 열 테스트를 경험하십시오. 독립적인 가열 구역 및 온도 센서를 통해 고온 구배 가열 필드를 제어할 수 있습니다. 고급 열 분석을 위해 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

용광로 모델	KT-MTF	KT-MTF 프로
온도 조절기	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
멀티 프로그램 프리셋	아니요	예
정전 재시작	아니요	예
최대 온도	1700°C	
일정한 작업 온도	1650°C	
용광로 튜브 재료	고급 석영/Al2O3 알루미늄	
용광로 튜브 직경	30/40/60/80/100/150/230mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800mm	
가열 영역 수량	1-10 구역	
진공 밀봉 솔루션	O 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5토르	
정격 정압	0.02Mpa/150토르	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미늄 함유	
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
열 커플	K/S/B 유형	
온도 조종 정확도	±1°C	
온도 균일성	±5°C	
전력 공급	AC110-220V, 50/60HZ	

다른 Al2O3 알루미늄 튜브 크기 및 가열 영역 길이는 사용자 정의 가능

아니요.	설명	수량
1	노	1

2	알루미나 튜브	1
삼	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열장갑	1
7	사용 설명서	1