

흑연 진공로 음극재 흑연화로

품목 번호: GF-04



소개

배터리 생산용 흑연화로는 균일한 온도와 낮은 에너지 소비를 자랑합니다. 음극재용 흑연화로는 배터리 생산을 위한 효율적인 흑연화 솔루션이며, 배터리 성능 향상을 위한 고급 기능을 제공합니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-04-Φ40×100	GF-04-Φ50×100	GF-04-Φ60×100	GF-04-Φ70×140	GF-04-Φ90×160	GF-04-100×200
용량(L)	125	196	282	550	1000	1500
정격 온도(C)	2800	2800	2800	2800	2800	2600
극한 온도(C)	3100	3100	3100	3100	300	2800
유효 가열 면적 (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ700×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000
전력(KW)	150	250	350	550	700	1000
주파수(HZ)	1500	1000	1000	1000	1000	1000
온도 제어 방식	일본 시마 전기 온도 조절기					
가열 방식	유도 가열					
진공 시스템	회전식 베인 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우, 루츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)					
소결 분위기	N ² Ar 및 기타 가스					
정격 전원 공급 전압 (V)	380					
정격 가열 전압 (V)	750					
진공 한계 (Pa)	100 (진공 냉간 상태)					