

니켈 폼

품목 번호: BC-24

상업용 / 연구용



소개

니켈 폼은 하이테크 심층 가공이며 금속 니켈은 3 차원 폴 스루 메쉬 구조를 가진 폼 스폰지로 만들어집니다.

[자세히 알아보기](#)

구멍:	0.1mm-10mm(5-120ppi)
다공성:	50%-98%
다공성:	≥98%
부피 밀도:	0.1-0.8g/cm ³
표면밀도(g/m ²)	280~3000 (±30~200)
두께(mm)	0.5~10(±0.05~1.0)
길이/폭 크기(mm)	70≤L/W≤500(±0.5)

크기	두께 0.3 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 1.7mm*가로 200mm*길이 1m	두께 0.3/0.5/1.0/1.5/2.0mm*너비 200mm*길이 250mm	두께 0.5/1.0/1.5/1.7/2.5/2.0mm*폭 200mm*길이 300mm
----	---	--	---