

## 산업 및 실험실 응용 분야를 위한 니켈 폼

품목 번호: BC-24

02022-01-17



### 소개

니켈 폼은 첨단 심층 가공 기술로, 금속 니켈을 폼 스펀지 형태로 만든 것으로 3차원 완전 통과 메쉬 구조를 가지고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 구경:                       | 0.1mm-10mm (5-120ppi) |
| 기공률:                      | 50%-98%               |
| 기공률:                      | ≥98%                  |
| 벌크 밀도:                    | 0.1-0.8g/cm3          |
| 표면 밀도 (g/m <sup>2</sup> ) | 280~3000 (±30~200)    |
| 두께 (mm)                   | 0.5~10 (±0.05~1.0)    |
| 길이/너비 크기(mm)              | 70≤L/W≤500 (±0.5)     |

|    |                                                 |                                            |                                                |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 크기 | 두께 0.3 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 1.7mm*너비 200mm*길이 1m | 두께 0.3/0.5/1.0/1.5/2.0mm*너비 200mm*길이 250mm | 두께 0.5/1.0/1.5/1.7/2.5/2.0mm*너비 200mm*길이 300mm |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|