

탈형 실험실 적외선 프레스 몰드 없음

품목 번호: PMI



소개

실험실 적외선 프레스 금형을 사용하여 탈형 없이 샘플을 손쉽게 테스트하십시오. 당신의 편의를 위해 높은 투과율과 맞춤형 크기를 즐기십시오.

[자세히 알아보기](#)

| 모델 | PMI-A | PMI-B |
|--------|-------------|------------|
| 재료 | 카바이드 YT15 | |
| 압자 경도 | HRC85-HRC90 | |
| 표본의 크기 | φ13mm | φ7mm |
| 캐비티 깊이 | 10mm | 5mm |
| 외부 치수 | 76×50×70mm | 76×30×70mm |
| 무게(kg) | 0.75 | 0.35 |

다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다