

비소모성 진공 아크 용해로

품목 번호: KT-VAN



소개

고융점 전극을 사용하는 비소모성 진공 아크로의 장점을 알아보세요. 작고 작동하기 쉬우며 친환경적입니다. 내화 금속 및 탄화물에 대한 실험실 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

용융 온도	3500°C
진공 챔버	304 스테인리스 스틸
진공 압력	< 5 x10 ⁻³ Pa
용융 용량	20-500g
정격 용융 전류	200-1000A
용해 스테이션	5-7 표준 용해 스테이션
작업 가스 삽입	Ar
선택적 기능	흡입 구조/추가 용해 스테이션