

실험실 및 산업용 오일 프리 다이어프램 진공 펌프

품목 번호: KT-VP



소개

실험실용 오일 프리 다이어프램 진공 펌프: 깨끗하고 안정적이며 내화학성이 뛰어납니다. 여과, SPE, 회전 증발 농축에 이상적입니다. 유지보수가 필요 없는 작동.

자세히 알아보기

모델	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (내화학성)	DVP-40C (내화학성)
펌핑 속도	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
헤드 수	1	2	2	4
다이어프램 재질	NBR	NBR	PTFE	PTFE
밸브 재질	FKM	FKM	FFKM	FFKM
궁극적인 진공	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
최대 압력	2.5 bar	2.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
정격 모터 속도	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
전원 공급 장치	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
전력	90W	180W	180W	320W
순 중량	5.5 Kg	9.0 Kg	9.5 Kg	12.5 Kg
치수 (L×W×H)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm