

고무 분쇄기 용 개방형 혼합기 개방형 2 롤 밀

품목 번호: RPM-04



소개

고무 가공 기계는 고무, 플라스틱 원료, 안료, 마스터 배치 등과 같은 고분자 폴리머의 혼합 및 분산을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델 번호	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
롤러 속도	고정 속도	단일 주파수 인버터	이중 주파수 인버터
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어		
롤 크기	120*350mm(또는 맞춤형)		
난방 모드	전기 난방 / 기름 난방		
냉각 모드	무냉각 또는 수돗물 냉각(옵션)		
롤 간격 조정	수동 또는 전기 갭 조정		
플립 모드	수동 또는 자동 뒤집기		
안전 장치	후진 정지 또는 비상 개방 시스템		
모터 파워	0.75KW 또는 맞춤형 * 1	0.75KW 또는 맞춤형 * 2	
부피 (WxDxH)	1100*560*1150mm		
무게(kg)	400kg	450kg	
전원 공급 장치	3ϕ, AC380V		

고객 요구 사항에 따라 특수 모델을 설계 및 제작할 수 있습니다.