

광학 수조 전해 전기화학 셀

품목 번호: ELCWO



소개

광학 수조로 전해 실험을 업그레이드하세요. 제어 가능한 온도와 뛰어난 내식성을 갖추고 있어 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 지금 바로 전체 사양을 확인해 보세요.

자세히 알아보기

사양	50ml ~ 250ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
밀봉 형태	나사 + 앞치마
재질	붕규산 유리 + PTFE
전해 셀 개구부	3개의 전극 구멍(6mm), 2개의 공기 구멍(3mm), 맞춤 제작 가능

사양	50ml ~ 250ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
재질	붕규산 유리 + PTFE
전해 셀 개구부	3개의 전극 구멍(6mm), 맞춤 제작 가능