

## 광수조 전해조

품목 번호: ELCWO



### 소개

Optical Water Bath로 전해 실험을 업그레이드하십시오. 온도 조절이 가능하고 내식성이 우수하여 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 지금 당사의 전체 사양을 확인하십시오.

[자세히 알아보기](#)

명세서	50ml ~ 250ml
적용 가능한 온도 범위	0 ~ 60°C
밀봉 형태	실 + 앞치마
재료	붕소 유리 + PTFE
전해조 개방	3개의 전극 구멍(6mm), 2개의 공기 구멍(3mm), 사용자 정의 가능
명세서	50ml ~ 250ml
적용 가능한 온도 범위	0 ~ 60°C
재료	붕소 유리 + PTFE
전해조 개방	세 개의 전극 구멍 (6mm), 사용자 정의 가능