

용강 온도 및 활성 산소 함량 측정을 위한 산소 프로브

품목 번호: KT-T02



소개

고정밀 산소 프로브로 제강 공정을 최적화하십시오.
빠르고 안정적이며 정확한 산소 및 온도 제어에
필수적입니다. 오늘 품질과 효율성을 향상시키십시오.

자세히 알아보기

매개변수	중고 산소 프로브 (OY-TO-Hi)	저산소(고정 알루미늄) 프로브 (OY-TO-Al)
측정 범위	10-1500ppm	1-20ppm
재현성 (산소 전위 편차)	±3mV	±3mV
측정 성공률	98%	96%
테스트 시간	4-8초	4-8초
온도 측정	S/R/B 모델, 온도 편차 ±3°C	S/R/B 모델, 온도 편차 ±3°C