

## 용강의 온도 및 활성 산소 함량을 측정하는 산소 프로브

품목 번호: KT-T02



### 소개

엔드레스하우저의 고정밀 산소 프로브로 제강을 최적화하세요. 빠르고 신뢰할 수 있으며 정밀한 산소 및 온도 제어에 필수적입니다. 지금 바로 품질과 효율성을 향상하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	중간 및 고산소 프로브(OY-TO-Hi)	저산소(고정 알루미늄) 프로브(OY-TO-Al)
측정 범위	10-1500ppm	1-20ppm
재현성(산소 전위 편차)	±3mV	±3mV
측정 성공률	98%	96%
테스트 시간	4-8s	4-8s
온도 측정	S/R/B 모델, 온도 편차 ±3°C	S/R/B 모델, 온도 편차 ±3°C