


실험실용 백금 보조 전극

품목 번호: ELPA



소개

백금 보조 전극으로 전기화학 실험을 최적화하세요.
 고품질의 맞춤형 모델은 안전하고 내구성이 뛰어납니다.
 지금 업그레이드하세요!

자세히 알아보기

특징	내식성
적용 온도 범위	0 ~ 80°C
와이어 직경	0.5 / 1mm
재질	순수 백금
재질(금, 은, 백금, 구리) 및 로드 길이를 필요에 맞게 맞춤 설정하세요.	

특징	내식성
적용 온도 범위	0 ~ 80°C
와이어 직경	0.5 / 1mm
재질	PTFE 로드 + 백금 와이어
재질(금, 은, 백금, 구리) 및 로드 길이를 필요에 맞게 맞춤 설정하세요.	

특징	내식성
적용 온도 범위	0 ~ 80°C
크기	5*5~ 50*50mm
재질	PTFE 로드 + 백금 메쉬
순수 백금 와이어 편조 메쉬 전극, 높은 순도와 넓은 표면적.	

특징	내식성
적용 온도 범위	0 ~ 80°C
와이어 직경	1mm ~ 2mm
재질	PTFE 로드 + 백금

재질(금, 은, 백금, 구리) 및 로드 길이를 필요에 맞게 맞춤 설정하세요.