

강력한 플라스틱 분쇄기

품목 번호: KT-HX



소개

KINTEK의 강력한 플라스틱 분쇄기는 실험실 및 재활용에 이상적인 다양한 플라스틱을 시간당 60-1350KG 처리합니다. 내구성이 뛰어나고 효율적이며 맞춤 설정 가능합니다.

자세히 알아보기

모델	180	250	300	400	500	600	700	800
분쇄 용량 KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
전압 V	220/380V		380V					
모터 전력 KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
모터 전력 HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
회전 직경 MM	195	220	220	220	250	275	310	380
블레이드 수	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
클로 블레이드 수	없음	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	없음	없음
플랫 블레이드 수	없음	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
스크린 구멍 MM	6	8	8	8	10	10	12	12
피드 포트 크기 MM	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
전체 치수 CM	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
기계 무게 KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450