

전도성 유리 기판 세척 랙용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-03



소개

PTFE 전도성 유리 기판 세척 랙은 사각 태양 전지 실리콘 웨이퍼의 캐리어로 사용되어 세척 공정 중 효율적이고 오염 없는 취급을 보장합니다.

자세히 알아보기

10×10×1.1mm	20×20×1.1mm	25×25×2.2mm	30×30×2.2mm
15×15×1.1mm	25×25×1.1mm	30×30×1.1mm	30×30×2.2mm