


Ptfe 전도성 유리 기판 세척 랙

품목 번호: PTFE-03



소개

PTFE 전도성 유리 기판 세척 랙은 정사각형 태양 전지 실리콘 웨이퍼의 캐리어로 사용되어 세척 공정 중에 효율적이고 무공해 처리를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10×10×1.1mm | 20×20×1.1mm | 25×25×2.2mm | 30×30×2.2mm |
| 15×15×1.1mm | 25×25×1.1mm | 30×30×1.1mm | |