

## Ptfe 전도성 유리 기판 세척 랙

품목 번호: PTFE-03



### 소개

PTFE 전도성 유리 기판 세척 랙은 정사각형 태양 전지 실리콘 웨이퍼의 캐리어로 사용되어 세척 공정 중에 효율적이고 무공해 처리를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

10×10×1.1mm	20×20×1.1mm	25×25×2.2mm	30×30×2.2mm
15×15×1.1mm	25×25×1.1mm	30×30×1.1mm	