

Ptfe 도가니/뚜껑 포함

품목 번호: PTFE-29



소개

순수 테프론으로 제작된 PTFE 도가니는 -
196°C~280°C의 화학적 불활성 및 저항성을 제공하여
다양한 온도 및 화학 물질과의 호환성을 보장합니다. 이
도가니는 표면이 기계 마감 처리되어 있어 세척이 쉽고
오염을 방지할 수 있어 정밀한 실험실 용도에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 모델 | 컵 외경(mm) | 컵 입구의 내경(mm) | 바닥 외경(mm) | 높이(mm) | 높이 커버(mm) | 벽 두께(mm) |
|-------|----------|--------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 20ml | 37 | 33 | 29 | 39 | 52 | 2 |
| 30ml | 48 | 44 | 31 | 45 | 61 | 2 |
| 50ml | 58 | 54 | 38 | 42 | 58 | 2 |
| 100ml | 62 | 58 | 43 | 59 | 80 | 2 |
| 250ml | 78 | 72 | 50 | 88 | 105 | 2 |

| 모델 | 커버 외경(mm) | 커버 내륜 외경(mm) | 손잡이의 가장 넓은 직경(mm) | 커버 두께(mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|
| 20ml 도가니에 적용 가능 | 42 | 31 | 12 | 2 |
| 30ml 도가니에 적용 가능 | 53 | 41 | 11 | 3 |
| 50ml 도가니에 적용 가능 | 64 | 47 | 11 | 3 |
| 100ml 도가니에 적용 가능 | 68 | 54 | 11 | 3.5 |
| 250ml 일반 도가니에 적용 가능 | 93 | 70 | 11 | 3.5 |
| 250ml 두께 도가니에 적용 가능 | 92 | 73 | 11 | 4 |

| 모델 | 컵 외경(mm) | 컵 입구의 내경(mm) | 바닥 외경(mm) | 높이(mm) | 높이 커버(mm) | 벽 두께(mm) |
|-------|----------|--------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 30ml | 49 | 43 | 32 | 46 | 61 | 3~4 |
| 50ml | 58 | 52 | 38 | 42 | 59 | 3~4 |
| 100ml | 61 | 55 | 42 | 58 | 79 | 3 |
| 250ml | 82 | 74 | 45 | 77 | 96 | 4~5 |