

전기화학 실험용 석영 전해 전지

품목 번호: ELEQ



소개

신뢰할 수 있는 석영 전해 전지를 찾고 계십니까? 저희 제품은 탁월한 내식성과 완벽한 사양을 자랑합니다. 고품질 재료와 우수한 밀봉 성능으로 안전하고 내구성이 뛰어납니다. 요구 사항에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다.

자세히 알아보기

사양	10ml ~ 1000ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
밀봉 형태	나사 + 고무 패킹
재질	석영 유리 + PTFE
전해 전지 개구부	전극 구멍 3개 (6mm), 공기 구멍 2개 (3mm), 맞춤 제작 가능

사양	10ml ~ 1000ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
재질	석영 유리 + PTFE
전해 전지 개구부	전극 구멍 3개 (6mm)