

실험실용 고속 열처리(Rtp) 석영관 로

품목 번호: KT-RTP



소개

RTP 고속 가열관 로로 번개처럼 빠른 가열을 경험하세요. 편리한 슬라이딩 레일과 TFT 터치스크린 컨트롤러로 정밀하고 고속의 가열 및 냉각을 위해 설계되었습니다. 이상적인 열처리를 위해 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

로 모델	KT-RTP	KT-RTP Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
정전 후 재시작	아니요	예
최대 온도	1100°C	
정상 작동 온도	1000°C	
로 튜브 재질	고급 석영	
로 튜브 직경	50 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
진공 밀봉 솔루션	솔리드 구리 씰링 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미늄이나 섬유	
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
온도 센서	내장형 K 타입 열전대	
온도 제어 정확도	±1°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	
기타 로 튜브 크기 및 가열 영역 길이는 맞춤 제작 가능		

No.	설명	수량
1	로	1
2	석영 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2

5	튜브 열 블록 혹	1
6	내열 장갑	1
7	사용 설명서	1