

실험실용 칼로멜 은염화물 수은 황산 기준 전극

품목 번호: ELERA



소개

완전한 사양을 갖춘 전기화학 실험용 고품질 기준 전극을 찾아보세요. 당사의 모델은 산과 알칼리에 대한 내성, 내구성 및 안전성을 제공하며 특정 요구 사항을 충족하기 위한 맞춤형 옵션도 제공됩니다.

자세히 알아보기

특징	우수한 재현성, 정확한 전위 적용
적용 온도 범위	0 ~ 25°C
치수	전체 길이는 140mm이며, 상부 튜브는 9.5mm x 35mm, 하부 튜브는 6mm x 65mm입니다.
종류	아말감-수은 유형. 중성 전하를 제공하며 단일 염다리, 이중 염다리 및 벤딩 튜브의 세 가지 변형으로 제공됩니다.

특징	소량에 적합
적용 온도 범위	0 ~ 40°C
치수	전체 길이 90mm, 하부 튜브 4*45mm

전극 특성은 Ag/AgCl입니다.

특징	모든 상황에 적합
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
치수	전체 길이 105mm, 하부 튜브 6*45mm

전극의 특성은 Ag/AgCl이며, 벤딩 튜브는 염화은으로 맞춤 제작 가능합니다.

특징	안정적인 전위
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
치수	전체 크기는 140mm이며, 상부 튜브는 $\phi 9.5 \times 35$ mm, 하부 튜브는 $\phi 6 \times 65$ mm입니다.
종류	Ag/AgCl 유형, 중성 전극; 단일 염다리와 이중 염다리의 두 가지 종류가 있습니다.

특징	산성 전해질 사용
적용 온도 범위	0 ~ 60°C

치수	전체 크기는 140mm이며, 상부 튜브는 φ9.5*35mm, 하부 튜브는 φ6*65mm입니다.
종류	수는 유형, 산성 전극; 단일 염다리와 이중 염다리의 두 가지 종류가 있습니다.

특징	알칼리성 전해질에 적합
적용 온도 범위	0 ~ 60℃
치수	전체 크기는 140mm이며, 상부 튜브는 φ9.5*35mm, 하부 튜브는 φ6*65mm입니다.
종류	수는 유형, 알칼리성 전극; 단일 염다리와 이중 염다리의 두 가지 종류가 있습니다.

특징	장시간 반응에 적합
적용 온도 범위	0 ~ 60℃
치수	전체 크기는 145mm이며, 하부 튜브는 φ9.2*120mm입니다. 배선은 U자형 블레이드입니다.
종류	전극의 특성은 Ag/AgCl 유형이며, 장시간 무인 반응이 가능합니다.

특징	장시간 반응에 적합
적용 온도 범위	0 ~ 60℃
치수	전체 크기는 145mm이며, 하부 튜브는 φ9.2*120mm입니다. 배선은 U자형 블레이드입니다.
종류	전극의 특성은 Ag/AgCl 유형이며, 필요에 따라 이중 집합형의 두 번째 액체 집합부를 추가할 수 있습니다.

특징	전극 보호, 사용 용이
적용 온도 범위	0 ~ 80℃
치수	표준 φ10*70mm, 확장 φ10*100mm
종류	내장된 모래 심지 액체 집합부를 사용하여 전극을 보호하고 액체 집합 전위를 줄입니다.

특징	전극 보호, 사용 용이
적용 온도 범위	0 ~ 80℃
치수	표준 φ10*70mm, 확장 φ10*100mm
전극을 보호하고 액체 집합 전위를 줄이는 데 사용됩니다.	

특징	전극 보호, 사용 용이
적용 온도 범위	0 ~ 80℃
치수	φ12*70mm / φ6*70mm / φ6*100
전극을 보호하고 액체 집합 전위를 줄이는 데 사용됩니다.	

특징	전극 보호, 사용 용이
적용 온도 범위	0 ~ 50℃
치수	φ6*80mm / φ10*80mm

보호 전극은 액체 접합 전위를 줄입니다.