

실험실 응용 분야용 링 프레스 몰드

품목 번호: PMO



소개

원형 펠렛 프레스 다이 세트로도 알려진 링 프레스 다이는 다양한 산업 및 실험실 공정에서 필수적인 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMO	
샘플 모양		
다이 가열	합금 공구강 :Cr12MoV	
인덴터 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기	Φ7-3, Φ10-5, Φ20-10 mm M)	Φ30-10, Φ50-20mm (d)
캐비티 깊이	40mm (N)	45 (d)
치수	Φ53*120mm (L*H)	Φ72*100mm, Φ88*120(D*L)
무게	1.4Kg	3.5kg, 5kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		