

실험실용 회전 날개 진공 펌프

품목 번호: VRD



소개

UL 인증 회전 날개 진공 펌프로 높은 진공 펌핑 속도와 안정성을 경험하십시오. 2단 가스 밸러스트 밸브 및 이중 오일 보호 기능. 쉬운 유지보수 및 수리.

자세히 알아보기

전압 주파수	AC 100 ~ 120V/60Hz 또는 AC 208 ~ 240V/50/60Hz
정격 (m3/h)	50Hz: 8m3/h (2.2 L/s); 60Hz: 9.6m3/h (2.6 L/s)
본체 재질	스테인리스 스틸
최대 압력	≤ 4E-3 Torr
전력 (HP)	0.4KW / 0.37KW
모터 속도	50Hz: 1440 rpm; 60Hz: 1720 rpm
오일 용량 (ml)	1000
작동 온도	5-40°C
진공 포트	내장형 KF25D 표준 입/출력 포트
치수 (mm)	6.5"X 18"X 9.5"
순중량 (kg)	21

적용 참고 사항 환경 및 인간 건강을 보호하기 위해 트랩과 필터를 사용하여 배기 가스를 최소화하십시오. 응축 증기 또는 작은 입자로 인한 진공 펌프 손상을 방지하려면 펌프 전단에 냉각 트랩 또는 입자 트랩을 연결하십시오.