

실험실 행성 볼 밀 회전 볼 밀링 기계

품목 번호: KT-P400E



소개

KT-P400E는 독특한 분쇄 및 혼합 기능을 갖춘 데스크탑 다방향 행성 볼 밀입니다. 연속 및 간헐 작동, 타이밍 및 과부하 보호 기능을 제공하여 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

분쇄 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	소형 및 중소형 경도; 취성; 건식 또는 습식
투입 재료 크기	< 2 mm
출력 재료 크기	0.1-20 um
처리 용량	< 400 ml
분쇄 용기 속도	0-900 r/min
행성 디스크 속도	10 r/min
분쇄 용기 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 경화강; 나일론 등
분쇄 용기 개수	4 개
분쇄 용기 용량	100 ml
분쇄 볼 재질	텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나; 마노; 스테인리스 스틸 등
모터 출력	370W
순중량	66 kg
치수	L720 * W500 * H500 mm
보호 등급	IP65
품질 표준	CE