

회전식 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P400E



소개

KT-P400E는 독특한 분쇄 및 혼합 기능을 갖춘 데스크톱 다방향 유성식 볼 밀입니다. 연속 및 간헐적 작동, 타이밍 및 과부하 보호 기능을 제공하여 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	작고 중간 정도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식
재료 입력 크기	
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	
그라인딩 용기 속도	0-900 r/min
유성 디스크 속도	10 r/min
그라인딩 용기 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹 마노; 스테인리스 스틸; 강철 경화; 나일론 등
그라인딩 용기 개수	4 개
그라인딩 용기 용량	100 ml
그라인딩 볼 재질	텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나 마노 스테인리스 스틸 등
모터 출력	370W
순 중량	66kg
치수	L720 * W500 * H500 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE